

Poussoirs • à bille, tête et six pans creux

22030.0943



Description produit

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.
Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.

Matières

Corps
• inox 1.4305

Bille
• inox trempé


Ressort
• inox

Assemblage


Bien respecter l_3 pour M 4 / M 5.

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage



Force ressort standard



Force ressort puissante

Plus d'informations


Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.


Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'engrènement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Plan



taille M4+M5




taille M6-M12

Informations détaillées

Dimensions					SW	Course s	Pression ¹⁾		 max.		Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
inox, ressort standard											
M8	4,5	13	18	12,5	4	1,5	18	31	250	7,8	22030.0943

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.