

Poussoirs • corps long

22070.0208



Description produit

Utilisation pour éjecter, bloquer en position, appliquer une pression, ou amortir.

Matières

Embout

- inox 1.4305, nitruré

Corps

- inox 1.4305

Ressort

- inox

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage



Plus d'informations


Notes

Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet : revêtement complet en polyamide
(voir fiche de renseignements techniques).

Plan




Informations détaillées

Dimensions							Course s	SW	Pression ¹⁾		min. max. [°C]	Référence article		
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~			[N]	
inox, ressort standard, avec frein filet														
M10	4	7,8	35	25	1,5	1,4	8	3	6	16	-30	90	13	22070.0208

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.