

Manivelles • DIN 469, droites, avec carré DIN 79
24330.0170



Description produit

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Matières


Poignée

- acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle

- fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir

Plan



Informations détaillées

Dimensions								d ₃		Référence
l	s	e	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	Ø poignée		article
	H11	min.	[mm]					[mm]	[g]	
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F										
250	22	28,2	23,1	48	48	36	157	32	1360	24330.0170

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.