

## Douilles de fixation • pour broches de positionnement, à visser

23111.0782



### Description produit

Ces douilles de fixation pour broches de serrage et de positionnement sont montées sur la contre-pièce.


### Matières

- acier de cémentation, cémenté, bruni

### Assemblage

Les douilles de fixation se fixent directement dans la table machine ou la plaque de base. Les vis sont incluses.


### Plan



### Informations détaillées

| Dimensions     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Alésage de positionnement |                |                |                |                |                |                |  | Référence<br>article |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | D <sub>2</sub>            | D <sub>5</sub> | D <sub>8</sub> | D <sub>9</sub> | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> |                                                                                       |                      |
| F6             | -0,01          |                |                |                |                |                |                |                | ~              | H7                        |                | +1             |                | ±0,02          |                |                |                                                                                       |                      |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [mm]                      |                |                |                |                |                |                | [g]                                                                                   |                      |
| acier cimenté  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                           |                |                |                |                |                |                |                                                                                       |                      |
| 16             | 36,99          | 20             | 36,5           | 4,5            | 8              | 29             | 5,25           | 11,56          | 7              | 37                        | M4             | 20             | 38,5           | 11,91          | 22             | 12             | 73                                                                                    | 23111.0782           |

### Exemple d'application



### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.