

## Excentriques de serrage rapide • avec filetage

23390.0123



### Description produit

Pour serrage et desserrage rapide et sans torsion des pièces.  
Pour la version réglable (croquis 2), la position du levier peut être modifiée.

### Matières

#### Rondelle d'appui

- thermoplastique (POM), renforcé fibre de verre

#### Levier

- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

#### Pièces intérieures

- acier, zingué par galvanisation


#### Vis

- acier, zingué par galvanisation

#### Écrou de réglage

- acier, zingué par galvanisation


### Plan



### Informations détaillées

l	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> max. en position de serrage	Dimensions					Plage de réglage h <sub>3</sub> min.	b	Course s à 90°, position du levier [mm]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	Référence article
			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	[mm]							
avec filetage, réglable – croquis 2, acier													
82	M8	40	20	25	19,5	2,5	20	1	80	149	23390.0123		

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.