

Manettes indexables • avec filetage
24400.0223



Description produit

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Matières

- Levier**
- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
- Pièces intérieures**
- acier, bruni, qualité 5.8
- Vis**
- acier, bruni, qualité 5.8

Fonctionnement


En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plus d'informations

Notes

La tige filetée est interchangeable.


Plan



Informations détaillées

Dimensions										Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
[mm]										
argent										
18	M6	16	13,5	31	6,5	3	45	62	72	24400.0223

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.