Manettes plates indexables • avec filetage
24441.0850

Description produit

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d'oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.
Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose et sont idéales pour une utilisation dans des espaces réduit ou si le levier ne doit pas dépasser.

Matières

Levier
- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures
- acier bruni

Vis
- acier bruni

Capuchon de protection
- plastique, gris claire

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plan







Informations détaillées

Dimensions												Référence article
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	min.	max.		
[mm]									[°C]		[g]	
argent												
32	**M10**	**20**	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	209	24441.0850

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.