

Poussoirs latéraux · avec ressort plastique et embout - INCH

2B150.0440



Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Matières

- Corps**
- aluminium
- Ressort**
- plastique
- Embout**
- thermoplastique (POM), blanc

Assemblage

Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :


$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = entraxe,
 y = hauteur de pièce,
 w = longueur de pièce,
 x = dimension coordonnée,
 s = course
 z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
 y supérieur ou égal à $l_2 - d_2/2$, alors $x = d_2/2 - s$
ou
 y inférieur à $l_2 - d_2/2$, alors $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Caractéristique

ressort standard = ressort rouge

Plan



*certaines tailles (voir tableau) ont une forme d'épingle différente

Informations détaillées

Dimensions		Pression F max. ¹⁾ ~ [lb]	Dimensions		Course s [in]	Alésage de positionnement D H8 [in]	Température max. [°F]	Référence oz	Référence article
d ₁ [in]	d ₂ [in]		l ₁ -0,03 [in]	l ₂ ±0,02 [in]					
Embout: thermoplastique/Ressort standard									
5/8	0,394	18	0,675	0,678	0,062	0,625	176	0,196	2B150.0440

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Accessoires

	Dimensions d ₁ [in]	Référence oz	Référence article
outil de montage			
	5/8	3,749	22150.0833

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.