

Écrous en T • longs

EH 23020.




Description produit

Les écrous en T « longs », à la différence du modèle DIN 508, sont rallongés et conviennent particulièrement au montage croisé.

Matières

- acier traité, qualité 10, bruni


Plan



Informations détaillées

Dimension de la rainure en T [mm]	d	a	Dimensions				Réf. article	
			e [mm]	l	h	k		
6	M 5	5,6	10	20	8	4	7,9	23020.0060
8	M 6	7,6	13	26	10	6	19,0	23020.0080
10	M 8	9,6	15	30	12	6	29,0	23020.0100
12	M10	11,6	18	36	14	7	48,0	23020.0120
14	M 6	13,6	22	44	16	8	91,0	23020.0146
14	M12	13,6	22	44	16	8	80,0	23020.0140
16	M14	15,6	25	50	18	9	120,0	23020.0160
18	M16	17,6	28	56	20	10	160,0	23020.0180
20	M18	19,6	32	64	24	12	257,0	23020.0200
22	M20	21,6	35	70	28	14	359,0	23020.0220
28	M24	27,6	44	88	36	18	741,0	23020.0280
36	M30	35,5	54	108	44	22	1394,0	23020.0360

Exemple d'application



Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.