

## Écrous rallonge • (hauteur 3 d)

EH 23090.



### Description produit

À la différence d'un écrou hexagonal DIN 6330, les écrous rallonge sont rallongés et conviennent particulièrement comme raccord pour les goujons filetés.

### Matières


- acier traité, qualité 10, phosphaté

### Plus d'informations

### Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -


### Plan



### Informations détaillées

d	Dimensions			[g]	Référence article
	e	m	s		
		[mm]			
M 6	11,5	18	10	8,7	<a href="#">23090.0006</a>
M 8	15,0	24	13	19,0	<a href="#">23090.0008</a>
M10	18,5	30	16	35,0	<a href="#">23090.0010</a>
M12	20,8	36	18	50,0	<a href="#">23090.0012</a>
M14	24,2	42	21	79,0	<a href="#">23090.0014</a>
M16	27,7	48	24	119,0	<a href="#">23090.0016</a>
M20	34,6	60	30	228,0	<a href="#">23090.0020</a>
M24	41,6	72	36	403,0	<a href="#">23090.0024</a>
M30	53,1	90	46	819,0	<a href="#">23090.0030</a>
M36	63,5	108	55	1386,0	<a href="#">23090.0036</a>

Exemple d'application



Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.