

## Tampons butée caoutchouc • cylindriques, montage frontal

EH 25150.



### Description produit

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.  
La dureté est de  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Autres duretés ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A et  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) sur demande.

### Matières


#### Rondelle d'appui

- inox 1.4301

#### Corps

- NBR

### Plan



### Informations détaillées

Dimensions					Raideur R ~ [N/mm]	Charge admissible max. [N]	Course ~ [mm]	Température		Poids [g]	Référence article
d <sub>1</sub>	h	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	s				min.	max.		
[mm]											
16	8	4,3	8,0	1,0	140	280	2,0	-30	120	1,9	<a href="#">25150.1516</a>
20	10	5,3	9,5	1,2	148	370	2,5	-30	120	3,8	<a href="#">25150.1520</a>
25	12	6,4	11,0	1,6	210	630	3,0	-30	120	7,4	<a href="#">25150.1525</a>
35	16	8,4	14,0	2,0	345	1380	4,0	-30	120	19,0	<a href="#">25150.1535</a>
42	20	8,4	17,5	2,0	360	1800	5,0	-30	120	31,0	<a href="#">25150.1542</a>
42	20	10,5	17,5	2,5	360	1800	5,0	-30	120	37,0	<a href="#">25150.1543</a>
56	24	8,4	19,5	2,0	577	3460	6,0	-30	120	63,0	<a href="#">25150.1556</a>
56	24	13,0	19,5	3,0	577	3460	6,0	-30	120	79,0	<a href="#">25150.1557</a>

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.