Vis moletées tête plate • DIN 653

24770.0140

Description produit

Toutes les vis moletées tête plate sont réalisées d'une seule pièce et avec filetage jusque sous la tête (désignation A de la norme DIN).

Matières

- acier, bruni, qualité 5.8

Plus d'informations

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Plan



Informations détaillées

Dimensions					Référence article
d_1	l	d_2	k	[g]	
[mm]					
acier					
M6	**30**	24	5	22	**24770.0140**

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.