Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité

3002.082

Description produit

Ce maillet SIMPLEX dispose d'un manche extra court. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le sol, par exemple lors de travaux de pavage.
La série SIMPLEX 3002 est équipée des deux côtés avec un embout en caoutchouc chargé. Cet embout en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est un bestseller absolu. Il est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.
Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations, de forme ergonomique et extra court est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.
Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX D80mm avec de chaque côté un embout en caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure).
- Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie travaux de réparation / de maintenance

Matières

Manche
- bois

Embouts
- Caoutchouc chargé, noir
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier
- fonte malléable

Informations détaillées

Dimensions				Modèle de manche		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
Ø			Longueur x Largeur x Hauteur [in]		[oz]				
3,15	6,89	12,8	12,8 x 6,89 x 3,15	**extra court**	97,71	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

Conformité

Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.