

## Doigts d'indexage • avec verrou de déblocage

22122.0025



### Description produit

Les doigts d'indexage sont utilisés pour les alésages d'indexage.

#### Matières

##### Corps

- acier bruni

##### Bouton-poussoir

- thermoplastique (POM), rouge

##### Embout

- acier trempé

##### Bouton

- thermoplastique PA 6, gris-noir, mat

#### Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

#### Fonctionnement

Appuyer sur le bouton-poussoir rouge et le maintenir enfoncé. Ensuite seulement, rétracter l'embout en tirant sur le bouton.

#### Plus d'informations


#### Notes

Bouton non démontable.  
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

#### Autres produits

- Douilles de fixation, pour doigts et verrous d'indexage
- Entretoise, pour doigts d'indexage
- Brides de fixation, pour doigts et verrous d'indexage

### Plan



Informations détaillées

| Dimensions     |                |                        |                |                     |                |                | SW | Pression <sup>1)</sup> |                     |      |      |    | Référence article |     |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----|------------------------|---------------------|------|------|----|-------------------|-----|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |    | F <sub>1</sub><br>~    | F <sub>2</sub><br>~ | min. | max. |    |                   |     |
| [mm]           |                |                        |                |                     |                |                |    | [N]                    |                     | [°C] |      |    |                   | [g] |
| acier          |                |                        |                |                     |                |                |    |                        |                     |      |      |    |                   |     |
| 10             | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 62                  | 26             | 8              | 19 | 9,5                    | 38                  | -30  | 80   | 75 | 22122.0025        |     |

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.