

Têtes de bridage

23370.0053



Description produit

Les têtes de bridage sont utilisées comme éléments de précision dans les dispositifs conventionnels. Un trou de fixation, dont la profondeur est en fonction de la hauteur de serrage souhaitée, est réalisé dans le corps du dispositif.

Sur le modèle avec surface d'appui polie (figure 1), il est possible d'utiliser un soutien plat, semi-circulaire ou prismoïde sur la partie arrondie de la tête (rayon de 22) pour absorber la force opposée.

Sur le modèle avec douille de positionnement (figure 2) pas besoin de soutien pour absorber la force opposée. Pour la tête de bridage, le guidage est assuré par la douille de positionnement, qui doit être installée dans le dispositif. Cette douille est fournie et peut aussi être commandée séparément comme accessoire.

La tête est serrée à l'aide d'une vis six pans DIN 933 (ISO 4017) fournie.

Matières

Corps

- acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Poussoir plat

- acier traité, découpé, mise à plat mécaniquement, phosphaté

Ressort

- fil d'acier à ressort

Vis équipée

- acier traité

Plus d'informations


Notes

Les couples de serrage dépendent de la situation de montage.

Références

La hauteur de serrage peut être diminuée avec les cimblots oscillants, par exemple EH 22730.


Plan





Informations détaillées

Dimensions													Course	SW	Alésage de positionnement			Force de serrage	Couple de serrage max.	Réf. article	
d ₁	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r			D1	D2	L1				[kN]
f7												±0,02	[mm]	[mm]	[mm]						
[mm]																					
avec surface d'appui polie – croquis 1																					
28	0 - 25	40	M12	M12	53	76	13	77	55	43	120	22	25	18	28	M12	51	10	30	614	23370.0053

Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.