

## Maillets SECURAL • tête et manche issus d'une seule pièce d'acier, embouts rectangulaires

### 3380.040



#### Description produit

Grâce à ses embouts rectangulaires, le maillet SECURAL est un véritable spécialiste pour les angles et les arêtes.

Les embouts en polyuréthane de dureté moyenne sont interchangeables. Le rapport entre la masse de la tête de marteau et la masse de grenaille, en liaison avec les caractéristiques de suspension des surfaces d'impact, est parfaitement coordonné et donne un effet anti-rebond maximisé. Il permet un travail qui soulage les articulations tout en donnant une très grande force de frappe.

Le boîtier soudé en longueur donne une liaison totalement incassable entre la tête de marteau et le manche.

Ce produit est disponible en deux tailles : 680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.

Caractéristiques du produit :

- Embouts rectangulaires interchangeables en polyuréthane de dureté moyenne.
- Possibilité de travailler en silence et sans aucun rebond.
- Très grande force de frappe pour un faible poids.
- Connexion totalement incassable entre la tête de marteau et le manche grâce au boîtier soudé en longueur.
- Disponible en deux tailles : 680g avec des surfaces d'impact de 30 x 40mm et 1 000g avec des surfaces d'impact de 35 x 45mm.

#### Domaine d'application

Pose de parquet et stratifié, construction de fenêtres et portes, construction à sec, construction de meubles, travaux de menuiserie, travaux de la tôle, positionnement de pièce, travaux de réparation, percées d'ouverture

#### Matières

##### Version

- bôitier en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique

##### Embouts

- Polyurethane, jaune, rectangulaire
- mi-dur
- amortit le bruit
- absorbeur de chocs
- résistantes

#### Informations détaillées

| Longueur x Largeur | Dimensions                                                                          |                                                                                             | Longueur x Largeur x Hauteur | <br>[oz] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Référence<br>article |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                    |  | <br>[in] |                              |                                                                                             |               |                   |             |                      |
| 1,18 x 1,57        | 4,61                                                                                | 11,81                                                                                       | 11,81 x 4,61 x 1,26          | 23,99                                                                                       | 4030618301844 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3380.040             |

Exemple d'application













## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.