

Poussoirs • avec embout sphérique et six pans creux

22030.0320



Description produit

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Matières

- Embout
- inox 1.4305, nitruré
- Corps
- inox 1.4305
- Ressort
- inox

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage


ressort normal

ressort puissant

Plus d'informations

- Notes
- Réalisations spéciales sur demande.  
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
- Références
- Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
- Autres produits
- Poussoirs, avec embout sphérique, six pans creux - INCH

Plan




Informations détaillées

| Dimensions             |                |    | SW   | Course<br>s | Pression <sup>1)</sup> |                     | <br>max. |  | Référence<br>article       |
|------------------------|----------------|----|------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| d <sub>1</sub>         | d <sub>2</sub> | l  |      |             | F <sub>1</sub><br>~    | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                               |                                                                                       |                            |
| [mm]                   |                |    | [mm] | [mm]        | [N]                    |                     | [°C]                                                                                          | [g]                                                                                   |                            |
| inox, ressort standard |                |    |      |             |                        |                     |                                                                                               |                                                                                       |                            |
| M20                    | 10             | 43 | 10   | 6,5         | 39                     | 81                  | 250                                                                                           | 68                                                                                    | <a href="#">22030.0320</a> |

<sup>1)</sup> valeur moyenne mesurée

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.