

Embout à rotule • DIN 12240-4, avec filetage

22982.0302



Description produit

Les embouts à rotule conviennent à une utilisation universelle pour les applications avec charge dynamique. Le modèle en acier inoxydable peut être utilisé non seulement dans les zones à risque de corrosion, mais aussi pour les charges dynamiques élevées.

Les embouts à rotule sont utilisés pour les paliers nécessitant des mouvements entre l'arbre et le boîtier et où les mouvements ne sont pas rectilignes.

Les embouts à rotule sont des éléments prêts à poser fabriqués selon la norme DIN ISO 12240-4 (série de dimensions K). Grâce au tissu PTFE intégré à la coquille de palier, les têtes articulées sont sans entretien.

Veuillez tenir compte des consignes techniques à la suite de cette page produit.

Matières

Corps

- inox 1.4057, forgé, poli

Rotule

- inox 1.4034, trempé, rectifié, poli


Pallier

- tissu PTFE

Coquille de palier

- inox 1.4571

Plan



Informations détaillées

Dimensions										α	Charge statique de base dynamique de base C	C_0	Température min. max.	Poids	Référence article
d_1	l_1	b_1	b_2	d_2	d_3	d_4	l_2	l_3			[kN]	[kN]	[°C]	[g]	
[mm]															
filetage à droite, inox															
5	33	8	6	18	M5	7,7	42	19	13°		7,5	6,2	-50 150	14	22982.0302

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.