

Embout à rotule • DIN 12240-4, avec taraudage
22982.0220



Description produit

Les embouts à rotule conviennent à une utilisation universelle pour les applications avec charge dynamique. Le modèle en acier inoxydable peut être utilisé non seulement dans les zones à risque de corrosion, mais aussi pour les charges dynamiques élevées.

Les embouts à rotule sont utilisées pour les paliers nécessitant des mouvements entre l'arbre et le boîtier et où les mouvements ne sont pas rectilignes.


Les embouts à rotule sont des éléments prêts à poser fabriqués selon la norme DIN ISO 12240-4 (série de dimensions K). Grâce au tissu PTFE intégré à la coquille de palier, les têtes articulées sont sans entretien.

Veillez tenir compte des consignes techniques à la suite de cette page produit.

Matières

- Corps**
- acier de décolletage, tourné, revêtement zinc par galvanisation
- Rotule**
- acier de roulement, trempé, rectifié, poli
- Pallier**
- tissu PTFE
- Coquille de palier**
- acier de décolletage, zingué par galvanisation

Plan



Informations détaillées

Dimensions												α	SW	Charge dynamique de base C	Charge statique de base C ₀	Température de base		Poids	Référence article
d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₂	l ₃			[mm]	[kN]	[kN]	min.	max.	[g]	
[mm]																[°C]			
filetage à droite, acier de decolletage																			
22	84	28	20	54	M22 x 1,5	25,8	30	37	111	37		15°	32	97	53	-50	150	528	22982.0220

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.