Volants pleins · alliage léger

24600.0241



Description produit

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grace a cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n'est pas nécessaire.

Matières

Axe

· acier, zingué par galvanisation

Volant

· fonte d'aluminium en coquille

Poignée cylindrique EH 24530

 DIN 7708 - thermoplastique (PF 31), noir similaire à RAL 9005

Assemblage


Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Plus d'informations

Autres produits

- Rondelles
- · Poignées cylindriques, tournantes

Plan



L'orientation de la rainure de clavette peut être différente de celle représentée sur le dessin.

Informations détaillées

d	d	Dimens	ions b	Poignée cylindrique	max.	ı	Référence article		
d ₁	d ₂ H7	d ₃		'1	'2 ~	associée EH 24530. [mm]	[°C]	[9]	
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.									
250	26	48	23	28	51	28 x M10	110	1625	24600.0241

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb - Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder, Inc. www.halderusa.com

Page 1 de 1 Publié sur: 4.2.2024